

Garant**Kniv HSS til universal-afgraterværktøj, Størrelse: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156775 3
GTIN	4067263965053
Artikelklasse	15A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kniv til basisenhed nr. 156770.

Teknisk beskrivelse

Til basisenheder	3-4,5
Skæremateriale	HSS

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	50 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	50 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	20 m/min	H

Stål < 60 HRC	betinget egnet	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	10 m/min	S
GG (G)	egnet	25 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		