



## Magnetløfter UL E, maks. bærelast (plan): 300kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085980 300
GTIN	5012095627913
Artikelklasse	08P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

#### Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

### Teknisk beskrivelse

maks. Ø rund	100 mm
maks. belastning, rund	150 kg
maks. belastning, plan	300 kg
min. materialegodstykkelse, rund	10 mm
Mål C	95 mm
Mål G	46 mm

maks. længde plan	1500 mm
Mål D	95 mm
Mål b	202 mm
Mål F	253 mm
Mål E	74 mm
Vægt	10 kg
min. materialegodstykkelser, plan	10 mm
Mål A	157 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet