


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Periferislebne vendeskærplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Før anvendelsen kræves der en holdermodifikation (vendeplatteholdere).

Hjørneradius: 5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1-0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	5 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,1-0,25 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	ZDHT 150550FR-F10
Type	HU7705
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	2000 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	900 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		