



## Magnetløfter UL E, maks. bærelast (plan): 600kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085980 600
GTIN	5012095627920
Artikelklasse	08P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

#### Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

### Teknisk beskrivelse

Mål F	223 mm
Mål C	116 mm
maks. belastning, plan	600 kg
Vægt	20 kg
min. materialegodstykkelse, plan	12,5 mm
Mål G	59 mm

min. materialegodstykkelse, rund	12,5 mm
maks. belastning, rund	300 kg
maks. længde plan	2000 mm
Mål b	265 mm
Mål E	106 mm
maks. Ø rund	140 mm
Mål A	213 mm
Mål D	116 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet