




Indvendige finmåleapparater KT, Måleområde: 100-510mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Artikelklasse	46D

Beskrivelse

Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på **Schwenk-udførelsen**. Til måling af indvendige profiler og indvendige fortandinger, kærvtandinger og kilenavprofiler. Høj nøjagtighed og pålidelighed takket være segmentvending af følerboltvandringen. Afdækning af et stort måleområde som følge af udskiftelige måleindsatser. Til fastspænding af kugleindsatser er måleindsatserne forsynet med indvendigt gevind. Kugleindsatsernes HM-kugler fås allerede fra Ø0,5mm i intervaller på 0,001 mm (tolerance < 2 µm).

Leveringsomfang:

Apparatholder med føletap og måleindsatser, uden kugleindsatser og displayenhed.

Specialtilbehør:

Kugleindsatser med HM-kugler, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322.

Bemærk:

Udførelse som måledorn til sikker og hurtig måling uden udsving på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måledybde	235 mm
Antal måleskiver	4
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Måleområde	100 - 510 mm

Antal målebolte	5
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat