

**Garant****Fladespændepatron Form AD, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303650 16
GTIN	4067263002512
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang).

**Fordel:**

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

a	1 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Udførelse	BT-DC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------