

**High-performance-fræser 7792VX, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	09
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
passende vendeskersplatter	XD.. 0904
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	49 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,88 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,3 mm
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229918
--------------	--------