

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 40/4
GTIN	2050002058552
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærspaltternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærspalter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærspalter	XD..0904
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,5 mm
Vendeplattestørrelse	09
Holdeboring-Ø	16 mm
Ø D_3	25 mm
Skær-Ø D_c	40 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	32 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	65 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	24,3 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,59 grader
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229918
-------------	--------