



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	9 mm
Holdegevind M	M10
Vendeplatteskrue	229915 (T7; 0,8 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,9 mm
passende vendeskersplatter	XP..0603
Skær-Ø D _c	20 mm
Vendeplattestørrelse	06
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α _{maks}	8,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,4 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229915
--------------	--------