



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	06
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	25 mm
Holdegevind M	M8
Skær-Ø D_c	16 mm
Vendeplatteskrue	229915 (T7; 0,8 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,9 mm
Ø D_3	5 mm
passende vendeskærsplatter	XP..0603
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	4,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Rampingvinkel α_{\max}	2,73 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229915
--------------	--------