




## Magnetløfter UL E, maks. bærelast (plan): 1000kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085980 1000
GTIN	5012095627937
Artikelklasse	08P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

#### Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

### Teknisk beskrivelse

maks. belastning, plan	1000 kg
Mål E	71 mm
min. materialegodstykkelse, rund	15 mm
Mål D	148 mm
Mål G	81 mm
Mål C	145 mm

Mål F	342 mm
maks. belastning, rund	300 kg
Mål A	266 mm
Mål b	320 mm
min. materialegodstykkelse, plan	15 mm
maks. længde plan	2500 mm
maks. Ø rund	180 mm
Vægt	39 kg
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet