

**Garant****Fladspændepatron Form AD med kølekanal, BT 30 A = 100, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302591 10
GTIN	4067263983934
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udragende længde, A-mål	100 mm
Adapter	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron