

**Garant****Fladespændepatron Form AD, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303650 12     |
| GTIN                | 4067263002505 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang).

**Fordel:**

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Udvendig Ø D            | 42 mm  |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| a                       | 1 mm   |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900          | 12                                |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>                 | 12 mm                             |
| Adapter                                 | BT 40 A = 100                     |
| Norm                                    | DIN 6359                          |
| Holder-standard                         | JIS B6339                         |
| Holder-standard                         | ISO 7388-2                        |
| Form                                    | AD                                |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Udførelse                               | BT-DC                             |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |

---

## Tilbehør

|  |           |
|--|-----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|