

**Garant****Værktøjsholdere til korthulsbor, PSC 63 kort, til skaft-Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308585 25
GTIN	4067263002628
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**
- **Med RFID-/Balluff-chip-boring.**

**Anvendelse:**

**Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.**

**Passer til:**

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	72 mm
Udvendig Ø D	45 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatron til fræser