

**Garant****Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 30 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303012 16
GTIN	4067263002659
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Form ADB. Med **4** kølekanaler.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Adapter	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter