



## TRIBOS-Mini SVL sæt cylindrisk, Spænde-Ø D1: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302381 6
GTIN	2050002076846
Artikelklasse	33U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ved at bruge TRIBOS SVL-forlængere kan standard-skærende værktøjer anvendes i stedet for dyre specialværktøjer. Forlænger med en koncentricitetsnøjagtighed på  $< 0,003$  mm og en slank interferenskontur kan kombineres med en lang række spændepatroner. TRIBOS SVL-forlængerne er allerede blevet afprøvet til brug inden for medicinal-, ur- og smykkeindustrien samt inden for automobil- og elektronikindustrien.

#### Fordel:

- **Optimeret interferenskontur - ideel til boring på lavtliggende steder, f.eks. ved konstruktion anordninger.**
- **Aksial længdejustering - længdejustering i området 0,01 mm nøjagtighed, med et justeringsområde på 10 mm.**
- **Til de mindste diametre fra 0,3 mm - økonomisk til de mest følsomme bearbejdnings uden specialværktøj.**
- **Fleksibel at bruge - passer til hydrauliske ekspansionspændepatroner og ER-spændetænger.**
- **Alle kommercielt tilgængelige akseltyper kan spændes (HA, HB, HE).**
- **Fremragende vibrationsdæmpning – undgå mikrosplintringer, de bedste emneoverflader, skåning af maskinspindlen, forøgelse af standtiden og dermed reduktion af omkostningerne.**
- **Mulighed for høje omdrejningstal - op til 52.000 1 o/min.**

#### Funktion:

Spændeelementerne TRIBOS SVP gør den polygonformede spændediameter for forlængerer rund, og værktøjskafte kan nemt indsættes. Hvis trykket på spændediameteren falder, får den igen sin polygonale form og spænder den indsatte værktøjsaksel processikkert og med nøjagtig gentagelse.

**Leveringsomfang:**

5 × forlænger nr. 302383 (størrelse efter valg), 1 × spændeelement nr. 302384 str. 9, 1 × HOLEX-betjeningsnøgle nr. 627501 str. 6.

**Specialtilbehør:**

TRIBOS-MINI SVP-monteringsanordning nr. 302386.

---

**Teknisk beskrivelse**

Længde L	100 mm
Udvendig Ø D	11 mm
L <sub>1</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Forlænger