

**Garant****Krympepatron Form ADB, med kølekanaler, BT 50 A = 100, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303437 16
GTIN	4067263014447
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Holder-standard	JIS B6339

Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron