


Garant**ER-spændetangspatron, PSC 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308517 25
GTIN	4067263014645
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Indvendig køling: ja

Spændeområde: 1 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 25

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Spændeområde	1 - 16 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	25
Adapter	PSC 50 A = 100
Holder-standard	ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron