



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskersplatter	XP..0603
Vendeplattestørrelse	06
Holdegevind M	M12
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,9 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Vendeplatteskrue	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	14 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	13,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Rampingvinkel α_{\max}	0,87 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229916
--------------	--------