

**High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	172 mm
Vendeplattestørrelse	16
Skaft-Ø $D_s h6$	40 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Vendeplatteskrue	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Udhængslængde L_1	102 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	3,5 mm
passende vendeskersplatter	XD..
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	53 mm

Rampingvinkel α_{maks}	3,18 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	6,3 mm
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229920
--------------	--------