

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 80/5
GTIN	4059782505315
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	59 mm
passende vendeskærsplatter	XD..1205
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Vendeplattestørrelse	12
Maks. skæredybde a _{p maks}	2,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Skær-Ø D _c	80 mm

Holdeboring-Ø	27 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	139 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	158 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	58,3 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,29 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229919
-------------	--------