

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1210, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222816 GG
GTIN	4960664602605
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,11 – 0,44 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,11 – 0,44 mm
Type	GG
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNMU 1205 ANER-GM
Type	PR1210
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		