

Garant**Krympepatron Form ADB, med kølekanaler, BT 50 A = 100, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303437 6
GTIN	4067263014409
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron