

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	229750
Vendeplatteskrue	229700
Skær-Ø D_c	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Spændeskruer til underlagsplade	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm

passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Maks. udv. Ø D_{maks}	93 mm
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Underlagsplatte	229750
Spændeskruer	229700
Spændeskruer	229702