

Garant**ER-spændetangspatron, PSC 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308517 32 |
| GTIN | 4067263014652 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Indvendig køling: ja

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 32

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------|
| Udvendig Ø D | 50 mm |
| Spændeområde | 2 - 20 mm |
| Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 32 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Adapter | PSC 50 A = 100 |
| Holder-standard | ISO 26623-1 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Spændepatron |