

Garant**Feedking high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212910 52/4
GTIN	4045197321015
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindel**.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Skær-Ø D_c	52 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	1,8 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm

Ø D ₃	31 mm
passende vendeskærsplatter	XD..120408
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	83 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	102 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,85 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	30,5 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,56 grader
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP