



High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	21 mm
Vendeplattestørrelse	06
Udhængslængde L ₁	40 mm
Samlet længde L _{i alt}	250 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,9 mm
Vendeplatteskrue	229916 (T7; 0,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	XD..
Skær-Ø D _c	32 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	53 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,57 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	20,2 mm
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229916
--------------	--------