

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Vendeplatteskrue	229700
Skær-Ø D_c	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Maks. udv. Ø D_{maks}	93 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	50 mm
Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------