

**X.LT..ER-D41, X400, Vendeplattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221925 12
GTIN	2050002058590
Artikelklasse	28F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Vendeplattestørrelse	12
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW120508-SR-D
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	X400
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 - 1,8 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		