

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 50/6
GTIN	4059782505643
Artikelklasse	28R

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattestørrelse	09
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1,5 mm

passende vendeskærsplatter	XD..0904
Antal skær Z	6
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\max}$	34,3 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	0,42 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	13 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229918
-------------	--------