

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekraften og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229700
Skær-Ø D_c	200 mm
Holdeboring-Ø	60 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	213 mm

Antal skær Z	14
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------