

**Garant****Feedking high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 35/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dynamisk** virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindlet**.

**Fordel:**

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	35 mm
passende vendeskærsplatter	XD.. 09T308
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Ø $D_3$	19 mm
Vendeplatteskruesæt	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	1,15 mm
Holdeboring-Ø	16 mm

Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,15 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\max}$	18,5 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\max}$	0,93 grader
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel $\kappa$	9 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219933
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP