

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Spåntagningsstrategi: HPC

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$: 6 mm

Maks. udv. Ø D_{maks} : 76 mm

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$: 40 mm

Holdeboring-Ø: 22 mm

passende vendeskærsplatter: PN.. 1205

Vendeplatteskrue: 229700

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	63 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205

Spændeskruer til underlagsplade	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	76 mm
Underlægsplade	229750
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	6 mm
Vendeplatteskrue	229700
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229702
Spændeskruer	229700
Underlagsplade	229750