

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	60 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	6 mm
Vendeplatteskrue	229700
Maks. udv. Ø D_{maks}	263 mm
Skær-Ø D_c	250 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205

Antal skær Z	16
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------