

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 222800 160/8 |
| GTIN | 4960664602391 |
| Artikelklasse | 250 |

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Holdeboring-Ø | 40 mm |
| passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 |
| Skær-Ø D _c | 160 mm |
| Vendeplatteskrue | 229700 |
| Spændeskruer til underlagsplade | 229702 (SW5; 6,0 Nm) |
| Underlægsplade | 229750 |
| Samlet længde L _{i alt} | 63 mm |

| | |
|--|-------------|
| Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 173 mm |
| Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$ | 6 mm |
| Antal skær Z | 8 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 47,5 grader |
| Indvendig køling | nej |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Planfræser |

Tilbehør

| | |
|-----------------|--------|
| Underlagsplatte | 229750 |
| Spændeskruer | 229702 |
| Spændeskruer | 229700 |