

**Garant****Vendeplatttekorthulsbor kombiskraft, 2xD, Ø DC m7: 25mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232298 25     |
| GTIN                | 4045197676986 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:****Høj stabilitet og optimal processikkerhed.****Anvendelse:****Til stående og roterende brug.**Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Passer også til maskiner med lav drivkraft.** Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Med vendeplatter nr. 232400 – 232780.

**Passer til:**

Vendeplatter WOEX 05T304.

**Bemærk:****VIGTIGT!**

Når boret kommer igennem, falder der en skive af.

Fare for ulykker ved roterende emner.

Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

**Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).**

Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer“.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm               |
| Vendeplatteskruesæt        | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Antal skær Z               | 1                   |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304         |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nyttelængde $L_1$                    | 50 mm                 |
| Skaftlængde $L_s$                    | 60 mm                 |
| Nominel $\varnothing D$              | 25                    |
| Samlet længde $L$                    | 134 mm                |
| Maks. justeringsgrænse $V_{max}$     | 0,5 mm                |
| Udhængslængde $L_A$                  | 74 mm                 |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 2×D                   |
| Skaft                                | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boranvendelse                        | Centrerboring         |
| Boranvendelse                        | Skrå forboring        |
| Boranvendelse                        | Betinget tværboring   |
| Boranvendelse                        | Fordybning            |
| Boranvendelse                        | Skrå udgang           |
| Boranvendelse                        | Konveks               |
| Indvendig køling                     | ja                    |
| Spåntagningsstrategi                 | MTC                   |
| Produkttype                          | Vendeplattebor        |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP                         | 239700 8IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm       | 211750 1,3 |