

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1210, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222817 GG
GTIN	4960664626830
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udførelse. Af hensyn til markant bedre overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 – 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Tilspænding f_z pr. tand	0,06 – 0,25 mm
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNEU 1205 ANER-GL
Type	PR1210
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		