

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer til underlagsplatte	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vendeplatteskruer	229700
Maks. udv. Ø D_{maks}	213 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Holdeboring-Ø	60 mm
Skær-Ø D_c	200 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	6 mm

Underlægsplade	229750
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Antal skær Z	10
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229702
Spændeskruer	229700
Underlagsplade	229750