

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Spåntagningsstrategi: HPC

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$: 6 mm

Maks. udv. Ø D_{maks} : 93 mm

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$: 50 mm

Holdeboring-Ø: 27 mm

passende vendeskærsplatter: PN.. 1205

Vendeplatteskrue: 229701

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	6 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	93 mm
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
Vendeplatteskrue	229701
Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskrue	229701
-------------	--------