

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	229750
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Holdeboring-Ø	60 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Vendeplatteskrue	229700
Skær-Ø $D_c$	250 mm
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	263 mm

Spændeskruer til underlagsplade	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Antal skær Z	12
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Underlagsplade	229750
Spændeskruer	229702
Spændeskruer	229700