

**Fræsevendeskærsplade PNMU 1205 ANER-SM, til planfræser, PR1225****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 222813 INOX   |
| GTIN                | 4960664602650 |
| Artikelklasse       | 25A           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tilspænding $f_z$ pr. tand | 0,07 – 0,27 mm               |
| Type                       | INOX                         |
| Antal skift/skær           | 10                           |
| ISO-kode, vendeskærsplade  | PNMU 1205 ANER-SM            |
| Type                       | PR1225                       |
| Skæremateriale             | HM                           |
| Produkttype                | Vendeskærsplade til fræsning |

**Brugerdata**

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 200 m/min      | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 180 m/min      | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 180 m/min      | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 140 m/min      | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 140 m/min      | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 150 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 140 m/min      | M        |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | betinget egnet |                |          |
| våd, minimal                  | betinget egnet |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |
| Luft                          | egnet          |                |          |