

Garant**XDLT 070308 TN, HB7535, Type: INOX**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212937 INOX |
| GTIN | 4045197362339 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Type | INOX |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | XDLT 070308 TN |
| Programmeringsradius ved $a_{p \max}$ | 1,58 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Type | HB7535 |
| Skæremateriale | HM |
| Maks. skæredybde $a_{p \max}$ | 0,85 mm |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,72 mm |
| Antal skift/skær | 4 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 110 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 45 m/min | S |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | betinget egnet | | |