

**EFFBE****Opstillingselement med højdejustering LM, Maks. bæreevne: 1200kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086002 1200
GTIN	4045197349439
Artikelklasse	08Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.

Opstillingselementer i elastomer-metal, kompakt konstruktion med integreret nivelleringsystem via central stilleskrue.

**Anvendelse:**

Til opstilling af maskiner uden gulvforankring.

**Bemærk:**

På forespørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfjederelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 – SLM12.

**Teknisk beskrivelse**

Skruelængde S	90 mm
Gevind-Ø G	M12
Højst tilladt statisk last	2000 daN

maks. bæreevne, dreje- og fladslibemaskiner	420 kg
maks. bæreevne, presser	1000 kg
Maks. bæreevne	1200 kg
maks. nivelleringsområde (højdeudligning Ni)	20 mm
maks. bæreevne, fræsemaskiner	600 kg
Ø D	120 mm
Højde H	32 mm
Produkttype	Antivibration, opstillingselement