

**Garant****XDLW 070308 SR, HB7525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212926 ST1400
GTIN	4045197581525
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,65 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 070308 SR

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,58 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 070308 SR
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,85 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,65 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		