

Garant**XDLT 09T308 ER, HB7720, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212951 HART
GTIN	4045197581662
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 0,43 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLT 09T308 ER

Type: HÅRD

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$: 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 09T308 ER
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,43 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
TOOLOX 44	egnet	140 m/min	H
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		