

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	12 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Skrue til kassette	229704
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maks. udv. Ø D_{maks}	167 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	60 mm
Kassette	229765

Skær-Ø D _c	160 mm
Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229704
Spændeskruer	229703
Kassette	229765