

**Garant****Vendeplatttekorthulsbor kombiskaft Skaft-Ø 20 mm, 3xD, Ø DC m7: 17,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232302 17,5
GTIN	4045197351746
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:****Høj stabilitet og optimal processikkerhed.**Med **skaft-Ø 20 mm**, især til **drevne værktøjer** (se gruppe 31).**Anvendelse:****Til stående og roterende brug.**Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Passer også til maskiner med lav drivkraft.** Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Med vendeplatter nr. 232400 – 232780.

**Passer til:**

Vendeplatter WOEX 030204.

**Bemærk:****Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).**

Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer“.

**VIGTIGT!**

Når boret kommer igennem, falder der en skive af.

Fare for ulykker ved roterende emner.

Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærplate	WOEX 030204
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skær Z	1

Nyttelængde $L_1$	54 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Skaftlængde $L_s$	50 mm
Nominel Ø $D$	17.5
Samlet længde $L$	128 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,5 mm
Udhængslængde $L_A$	78 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP	239700 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6