

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ **Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 070308 ER
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HU7810
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,65 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		