



Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 18/2Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225200 18/2L
GTIN	4960664648078
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	10
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Skær-Ø D _c	18 mm
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Udhængslængde L ₁	25 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	10 mm
Skaft-Ø D _s h6	16 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713