

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 315/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånængden markant.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D_{maks}	322 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	12 mm
Skær-Ø D_c	315 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	60 mm
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Holdeboring-Ø	60 mm
Kassette	229765
Skrue til kassette	229704

Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Antal skær Z	14
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229704
Kassette	229765
Spændeskruer	229703